

АКСЕЛЕРАТОР-3000А

Ускоритель полимеризации для мастики ГИПЕРДЕСМО®

АКСЕЛЕРАТОР – 3000А - бесцветная низковязкая жидкость, которая ускоряет процесс полимеризации мастики при низкой температуре и низкой влажности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- АКСЕЛЕРАТОР-3000А используется только как добавка к мастикам ГИПЕРДЕСМО®, ГИПЕРДЕСМО-Классик® для ускорения процесса полимеризации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ускорение полимеризации мастики в нормальных условиях.
- Обеспечение быстрой полимеризации мастики при низкой температуре и низкой влажности.
- Не образуются пузыри даже при нанесении мастики толстым слоем.
- Значительное увеличение тиксотропности мастики.
- Улучшение механических характеристик, твердости и химической стойкости покрытия.
- Продукт не токсичен.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Перед применением взболтать контейнер, открыть крышку и вылить все содержимое в банку 25 кг с мастикой ГИПЕРДЕСМО® или ГИПЕРДЕСМО-Классик®. Хорошо перемешать при помощи низкооборотного миксера. Полученной смесью работать в соответствии с рекомендациями по нанесению мастики ГИПЕРДЕСМО® или ГИПЕРДЕСМО-Классик®. При температуре 20°C время пленкообразования сокращается до 1-1,5 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Упаковка	Металлические банки – 1 кг
Цвет	Бесцветная жидкость
Срок хранения	12 месяцев (при температуре 5-25°C в сухом и проветриваемом помещении) Ёмкости хранить полностью закрытыми и избегать контакта с водой

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА:

Плотность, при 20°C	0,87 г/см ³
Жизнеспособность готовой смеси с мастикой при температуре +25°C	20-30 мин
Соотношение при смешивании*	1 кг Акселератор 3000А на 25 кг ГИПЕРДЕСМО®

* Возможно уменьшение пропорции Акселератор 3000А/ГИПЕРДЕСМО®, при смешивании. При этом скорость полимеризации уменьшается, а жизнеспособность смеси увеличивается.